


**Garant****SNMG 190616, Soort: HB7120-1**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	251336 HB7120-1
GTIN	4045197820013
Artikelklasse	21G

## Omschrijving

SNMG 190616 HB7120-1 Hoekradius: 1,6 mm  
Soort: HB7120-1  
Spaanbreker: VG  
Snijdiepte  $a_p$ : 1,5 - 9 mm  
Voeding  $f$ : 0,25 - 0,8 mm/omw,  
Snijnsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 70 - 240 m/min

## Technische beschrijving

Voeding $f$	0,25 - 0,8 mm/omw,
Hoekradius	1,6 mm
Hoofdtoepassing	M
Spaanbreker	VG
Snedecndities	continu
Snijdiepte $a_p$	1,5 - 9 mm

Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	70 - 240 m/min
Soort	HB7120-1
Fijn/ruw-indeling	Vorbewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	SNMG 190616
Aantal wisselingen/snij kanten	8
Producttype	Wisselplaat voor het draaien