

**Garant****WNMG 060404, Soort: HB7120-1**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	251952 HB7120-1
GTIN	4045197820112
Artikelklasse	21G

## Technische beschrijving

Spaanbreker	VS
Soort	HB7120-1
Hoekradius	0,4 mm
Hoofdtoepassing	M
Snedecondities	continu
Voeding f	0,1 - 0,4 mm/omw,
Snijnsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	90 - 290 m/min
Snijdiepte $a_p$	0,3 - 2 mm
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	WNMG 060404

Aantal wisselingen/snijanten	6
Producttype	Wisselplaat voor het draaien