



## Basisdeel van de kopmeenemer voor het spannen in de klauwplaat



### Bestelgegevens

Bestelnummer	327540
GTIN	4019208019895
Artikelklasse	35R

### Omschrijving

#### Uitvoering:

- Punthoek 60°, spancirkel-Ø 8 – 80 mm.
- Een voorgespannen, axiaal verstelbaar schotelveerpakket compenseert verschillende centrumdieptes.
- De punt kan probleemloos worden nageslepen.
- Zonder centreerpunt, zonder meeneemschijven.
- Bij de basisdelen gr. 3 – 6 passen alle meeneemschijven nr. 327600 – 327650 en centreerpunten nr. 327660.
- Geschikt voor rechts- en linksom draaien.

#### Toepassing:

voor de opname in de spindelconus van de draaibank.

#### Opmerking:

Tegenstuk voor 321750 en 321770.

Schacht-Ø: 25 mm

Spanschachtlengte: 45 mm

Spanbehuizings-Ø: 85 mm

Gewicht: 2,3 kg

### Technische beschrijving

Spanschachtlengte	45 mm
Gewicht	2,3 kg

Schacht-Ø	25 mm
Spanbehuizings-Ø	85 mm
Producttype	Kopmeenemer