

**Weefselversterkte tape, zwart, Breedtexlengte: 48X50 mmxm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	083601 48X50
GTIN	4042448392961
Artikelklasse	08M

Omschrijving**Uitvoering:**

Tesa® **4662 duct tape** heeft een uitstekende kleefkracht, ook op ruwe en stoffige ondergronden. Het is watervast, buigzaam en flexibel. Ideaal voor het afdichten van buizen en leidingen en voor toepassingen op pleister- en metselwerk. Het is gemakkelijk met de hand in te scheuren in lengte- en dwarsrichting.

Opmerking:

De aangegeven minimale houdbaarheid van tesa® producten heeft betrekking op het in acht nemen van de vermelde opslagrichtlijnen.

Type plakband: eenzijdig

Lijm: Natuurrubber

Kleur: zwart

Dikte: 0,23 mm

Technische beschrijving

Lengte	50 m
Breedte	48 mm
Dikte	0,23 mm

Kleur	zwart
Fabrikantnummer	duct tape 4662
Weefselfijnheid	27 mesh
temperatuurbestendig tot	95 °C
Opslagtemperatuur	15 - 35 °C
Lijm	Natuurrubber
Magazijn luchtvochtigheid	50 - 70 %
Dragermateriaal	Weefsel
Type plakband	eenzijdig
Minimale houdbaarheid	12 maand
Liner aanwezig	nee
Bijzonderheid	waterafstotend
Bijzonderheid	buigzaam
Bijzonderheid	met de hand inscheurbaar
Rekbaarheid	18 %
Trekvastheid	3 N/mm
Kleefkracht op staal	0,44 N/mm
Toepassing	Bevestigen
Toepassing	Afdichten
Toepassing	Bundelen
Toepassing	Fixeren
Toepassing	Verpakken
Toepassing	Vastplakken
Productnaamattribuut	zwart
Producttype	Plakband