

**Korte-boorhouder Vorm A, BT 40, Spanbereik: 0,3-8mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	303197 0,3-8
GTIN	2050001701244
Artikelklasse	33W

Omschrijving**Uitvoering:**

Voor rechts- en linksom draaien.

Levering:

Inclusief **spansleutel**.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308760 – 308806, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835.

Technische beschrijving

Afkoppellengte A-maat	78 mm
Spanbereik	0,3 - 8 mm
Reserve-spansleutel nr. 627425	SW 4
Buiten-Ø D	36 mm
Opname	BT 40
Opnamenorm	JIS B6339
Opnamenorm	ISO 7388-2
Vorm	A
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 30 µm
Producttype	Korte-boorhouder

Accessoires

Aantrekbout Hurco 45° met passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308802 40
Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 40	308790 40
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 40	308760 40
Spansleutel voor aantrekboutenISO 7388 geschikt voor conusmaat 40	308830 40
Aantrekbout Hurco 90° met passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308806 40
Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 40	308795 40
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 40	308765 40
Spansleutel voor aantrekboutenDIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 40	308820 40
Aantrekbout 60°afgedicht Geschikt voor conus 40	308785 40
Schroevendraaier voor binnenzeskantbouten, met dwarsgreep Zeskant 4 mm	627481 4
Aantrekbout Hurco 45° met 4 mm boring en passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308801 40