

**3M****Zelfvulkaniserend isolatieband, Breedte x lengte (mm x m): 19X9****Bestelgegevens**

Bestelnummer	083655 19X9
GTIN	7891040003860
Artikelklasse	08M

**Omschrijving****Uitvoering:**

**3M Scotch® 23** is een ozonbestendig en met alle kabelmantelmaterialen compatibel ethyleen-butadiëen-rubberplakband met uitstekende diëlektrische eigenschappen.

**Opmerking:**

De aangegeven minimale houdbaarheid van 3M™ producten heeft betrekking op het in acht nemen van de vermelde opslagrichtlijnen.

Dikte: 0,76 mm

**Technische beschrijving**

Breedte	19 mm
Dikte	0,76 mm
Lengte	9 m
Rekbaarheid	1000 %
Kleur	zwart
Fabrikantnummer	Scotch® 23

Type plakband	eenzijdig
Toepassing	Isoleren
Toepassing	Afdichten
Magazijn luchtvochtigheid	50 - 60 %
Dragermateriaal	Ethyleen-propyleen-rubber
Bijzonderheid	UV-bestendig
Bijzonderheid	vochtbestendig
Bijzonderheid	weerbestendig
Opslagtemperatuur	20 - 23 °C
Minimale houdbaarheid	5 maand
temperatuurbestendig tot	90 - 130 °C
Trekvastheid	1,4 N/mm
Liner aanwezig	ja
Producttype	Plakband