

Garant**Krimphouder Vorm ADB, BT 50 A = 100, Span-Ø D1: 14mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	303445 14
GTIN	4045197487216
Artikelklasse	31A

Omschrijving**Uitvoering:**

- **Geïntegreerde lengteverstelling van de gereedschappen, verstelafstand 10 mm (vanaf Ø 6).**
- **Maat 3–5 voor HM, vanaf maat 6 voor HSS en HM.**

Toepassing:

Voor het spannen van gereedschap met cilinderschacht volgens tolerantie h6.

Norm:

Ähnlich E-DIN 69882-8, Form G.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308760 – 308806, krimpverlengstuk nr. 302410 – 302417, krimpapparaten 354210 – 354400.

Technische beschrijving

Ø D ₂	27 mm
Span-Ø D ₁	14 mm
Afkoppellengte A-maat	100 mm
Buiten-Ø D	34 mm
Opname	BT 50 A = 100
Opnamenorm	ISO 7388-2
Opnamenorm	JIS B6339

Vorm	ADB
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 μm
Verspaningsstrategie	HPC
Verspaningsstrategie	HSC
Producttype	Krimphouder

Accessoires

AantrekboutVorm B Geschikt voor conus 50	308640 50
Onderbouwkast	354290
Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 50	308790 50
Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 50	308795 50
Krimpapparaat Type SU1	354210 SU1
Aantrekbout, 18CrNiMo7Vorm A Geschikt voor conus 50	308605 50
Speciale aantrekbout met binnendraad Geschikt voor conus 50	308740 50
AantrekboutVorm A Geschikt voor conus 50	308600 50
Wisselschijf voor spoelSU1 Voor span-Ø 12-20 mm	354240 12-20
Koeladapter lang4,5° Voor span-Ø 12,1-16 mm	354236 12,1-16
Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50	308650 50
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 50	308760 50
Gereedschaps-basisopnamevoor SK voor conische SK-schacht 50	354225 50
Koeladapter kort4,5° Voor span-Ø 12,1-16 mm	354235 12,1-16
Spansleutel voor aantrekboutenISO 7388 geschikt voor conusmaat 50	308830 50
Aantrekbout 60°afgedicht Geschikt voor conus 50	308785 50
Koeleenheid Type CU1	354215 CU1
	308720 50

Speciale aantrebout zonder binnendraadafgedicht
Geschikt voor conus 50

Aantreboutafgedicht Geschikt voor conus 50	308660 50
Aantreboutafgedicht, vorm A Geschikt voor conus 50	308610 50
Aantrebout 45°afgedicht Geschikt voor conus 50	308765 50
Aantrebout, 18CrNiMo7afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50	308615 50
Spansleutel voor aantrebouten DIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 50	308820 50
Aantreboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50	308620 50