

Garant**Krimhouder Vorm ADB, BT 40 kort, Span-Ø D1: 12mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	303410 12
GTIN	4045197467843
Artikelklasse	31A

Omschrijving**Uitvoering:**

- Geïntegreerde lengteverstelling van de gereedschappen, verstelafstand 10 mm (vanaf Ø 6).
- Maat 3–5 voor HM, vanaf maat 6 voor HSS en HM.

Toepassing:

Voor het spannen van gereedschap met cilinderschacht volgens tolerantie h6.

Norm:

Ähnlich E-DIN 69882-8, Form G.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308760 – 308806, krimpverlengstuk nr. 302410 – 302417, krimpapparaten 354210 – 354400.

Technische beschrijving

Ø D ₂	24 mm
Span-Ø D ₁	12 mm
Afkoppellengte A-maat	90 mm
Buiten-Ø D	32 mm
Opname	BT 40 kort
Opnamenorm	ISO 7388-2
Opnamenorm	JIS B6339

Vorm	ADB
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 μm
Verspaningsstrategie	HPC
Verspaningsstrategie	HSC
Producttype	Krimphouder

Accessoires

Koeladapter kort4,5° Voor span-Ø 9,1-12 mm	354235 9,1-12
Krimpapparaat Type SU1	354210 SU1
Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 40	308795 40
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 40	308760 40
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 40	308765 40
Aantrekbout 60°afgedicht Geschikt voor conus 40	308785 40
Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 40	308790 40
Gereedschaps-basisopnamevoor SK voor conische SK-schacht 40	354225 40
Koeladapter lang4,5° Voor span-Ø 9,1-12 mm	354236 9,1-12
Aantrekbout Hurco 45° met passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308802 40
Koeleenheid Type CU1	354215 CU1
Aantrekbout Hurco 90° met passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308806 40
Aantrekbout Hurco 45° met 4 mm boring en passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308801 40
Onderbouwkast	354290
Wisselschijf voor spoelSU1 Voor span-Ø 6-12 mm	354240 6-12