

**Garant****Krimphouder Vorm ADB, BT 50 A = 100, Span-Ø D1: 16mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	303445 16
GTIN	4045197487223
Artikelklasse	31A

**Omschrijving****Uitvoering:**

- Geïntegreerde lengteverstelling van de gereedschappen, verstelafstand 10 mm (vanaf Ø 6).
- Maat 3–5 voor HM, vanaf maat 6 voor HSS en HM.

**Toepassing:**

Voor het spannen van gereedschap met cilinderschacht volgens tolerantie h6.

**Norm:**

**Ähnlich E-DIN 69882-8, Form G.**

**Accessoires:**

Aantrekbouten (AB) nr. 308760 – 308806, krimpverlengstuk nr. 302410 – 302417, krimpapparaten 354210 – 354400.

**Technische beschrijving**

Ø D <sub>2</sub>	27 mm
Span-Ø D <sub>1</sub>	16 mm
Afkoppellengte A-maat	100 mm
Buiten-Ø D	34 mm
Opname	BT 50 A = 100
Opnamenorm	ISO 7388-2
Opnamenorm	JIS B6339

Vorm	ADB
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min <sup>-1</sup>
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 μm
Verspaningsstrategie	HPC
Verspaningsstrategie	HSC
Producttype	Krimphouder

## Accessoires

Aantrekboutafgedicht Geschikt voor conus 50	308660 50
Speciale aantrekbout met binnendraad Geschikt voor conus 50	308740 50
Onderbouwkast	354290
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 50	308760 50
Koeladapter lang4,5° Voor span-Ø 12,1-16 mm	354236 12,1-16
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 50	308765 50
Krimpapparaat Type SU1	354210 SU1
Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 50	308795 50
Speciale aantrekbout zonder binnendraadafgedicht Geschikt voor conus 50	308720 50
Aantrekbout, 18CrNiMo7afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50	308615 50
Spansleutel voor aantrekboutenDIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 50	308820 50
Spansleutel voor aantrekboutenISO 7388 geschikt voor conusmaat 50	308830 50
Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50	308650 50
Wisselschijf voor spoelSU1 Voor span-Ø 12-20 mm	354240 12-20
Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 50	308790 50
Koeleenheid Type CU1	354215 CU1

AantrekboutVorm B Geschikt voor conus 50	308640 50
Gereedschaps-basisopnamevoor SK voor conische SK-schacht 50	354225 50
Aantrekbout, 18CrNiMo7Vorm A Geschikt voor conus 50	308605 50
Koeladapter kort4,5° Voor span-Ø 12,1-16 mm	354235 12,1-16
Aantrekbout 60°afgedicht Geschikt voor conus 50	308785 50
AantrekboutVorm A Geschikt voor conus 50	308600 50
Aantrekboutafgedicht, vorm A Geschikt voor conus 50	308610 50
Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50	308620 50