

Garant
CC.T 060204, Soort: HB7120-1


Bestelgegevens

Bestelnummer	260052 HB7120-1
GTIN	4045197817105
Artikelklasse	21G

Omschrijving

CC.T 060204 HB7120-1 Soort: HB7120-1
 Spaanbreker: VS
 Tolerantie: M
 Snijdiepte a_p : 0,2 - 2,5 mm
 Voeding f : 0,1 - 0,3 mm/omw,
 Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 90 - 290 m/min

Technische beschrijving

Soort	HB7120-1
Spaanbreker	VS
Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	90 - 290 m/min
Snedeccondities	continu
Snijdiepte a_p	0,2 - 2,5 mm

Hoofdtoepassing	M
Hoekradius	0,4 mm
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CCMT 060204
Aantal wisselingen/snijanten	2
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien