

**Garant**
**CC.T 09T304, Soort: HB7120-1**


## Bestelgegevens

Bestelnummer	260058 HB7120-1
GTIN	4045197817129
Artikelklasse	21G

## Omschrijving

CC.T 09T304 HB7120-1 Soort: HB7120-1  
 Spaanbreker: VS  
 Tolerantie: M  
 Snijdiepte  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mm  
 Voeding  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/omw,  
 Snijnsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 90 - 290 m/min

## Technische beschrijving

Snijnsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	90 - 290 m/min
Hoofdtoepassing	M
Hoekradius	0,4 mm
Voeding $f$	0,1 - 0,3 mm/omw,
Spaanbreker	VS
Snijdiepte $a_p$	0,2 - 2,5 mm

Snedeccondities	continu
Soort	HB7120-1
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CCMT 09T304
Aantal wisselingen/snijkanten	2
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien