

Garant
CC.T 120404, Soort: HB7120-1


Bestelgegevens

| | |
|---------------|-----------------|
| Bestelnummer | 260064 HB7120-1 |
| GTIN | 4045197817143 |
| Artikelklasse | 21G |

Omschrijving

CC.T 120404 HB7120-1 Soort: HB7120-1
 Spaanbreker: VS
 Tolerantie: M
 Snijdiepte a_p : 0,2 - 2,5 mm
 Voeding f : 0,1 - 0,3 mm/omw,
 Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 90 - 290 m/min

Technische beschrijving

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Soort | HB7120-1 |
| Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing | 90 - 290 m/min |
| Spaanbreker | VS |
| Hoofdtoepassing | M |
| Voeding f | 0,1 - 0,3 mm/omw, |
| Snijdiepte a_p | 0,2 - 2,5 mm |

| | |
|------------------------------|------------------------------|
| Snedeccondities | continu |
| Hoekradius | 0,4 mm |
| Fijn/ruw-indeling | Nabewerken |
| Snijmateriaal | HM |
| ISO-code wisselplaat | CCMT 120404 |
| Aantal wisselingen/snijanten | 2 |
| Tolerantie | M |
| Producttype | Wisselplaat voor het draaien |