

Garant
CCMT 120408, Soort: HB7120-1


Bestelgegevens

Bestelnummer	260066 HB7120-1
GTIN	4045197817150
Artikelklasse	21G

Omschrijving

CCMT 120408 HB7120-1 Soort: HB7120-1
 Spaanbreker: VS
 Tolerantie: M
 Snijdiepte a_p : 0,2 - 2,5 mm
 Voeding f : 0,1 - 0,3 mm/omw,
 Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 90 - 290 m/min

Technische beschrijving

Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	90 - 290 m/min
Snijdiepte a_p	0,2 - 2,5 mm
Hoofdtoepassing	M
Snedeccondities	continu
Hoekradius	0,8 mm
Soort	HB7120-1

Spaanbreker	VS
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CCMT 120408
Aantal wisselingen/snijanten	2
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien