

Garant**DC.T 11T302, Soort: HB7120-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	260356 HB7120-1
GTIN	4045197817273
Artikelklasse	21G

Omschrijving

DCMT 11T302 HB7120-1 Soort: HB7120-1
Spaanbreker: VS
Tolerantie: M
Snijdiepte a_p : 0,2 - 1,5 mm
Voeding f : 0,1 - 0,3 mm/omw,
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 90 - 290 m/min

Technische beschrijving

Hoekradius	0,2 mm
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	90 - 290 m/min
Hoofdtoepassing	M
Spaanbreker	VS
Snijdiepte a_p	0,2 - 1,5 mm
Soort	HB7120-1

Snedeccondities	continu
Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	DCMT 11T302
Aantal wisselingen/snijanten	2
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien