

Garant**DC.T 11T308, Soort: HB7120-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	260361 HB7120-1
GTIN	4045197817297
Artikelklasse	21G

Omschrijving

DC.T 11T308 HB7120-1 Soort: HB7120-1
Spaanbreker: VS
Tolerantie: M
Snijdiepte a_p : 0,2 - 1,5 mm
Voeding f : 0,1 - 0,3 mm/omw,
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 90 - 290 m/min

Technische beschrijving

Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Hoofdtoepassing	M
Spaanbreker	VS
Snedeccondities	continu
Soort	HB7120-1
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	90 - 290 m/min

Hoekradius	0,8 mm
Snijdiepte a_p	0,2 - 1,5 mm
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	DCMT 11T308
Aantal wisselingen/snijanten	2
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien