

**Garant****Krimhouder Vorm ADB, met koelkanaalboring, BT 40 kort, Span-Ø D1:  
20mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	303415 20
GTIN	4045197467973
Artikelklasse	31A

**Omschrijving****Uitvoering:**

- Geïntegreerde lengteverstelling van de gereedschappen, verstelafstand 10 mm (vanaf Ø 6).
- Maat 3–5 voor HM, vanaf maat 6 voor HSS en HM.

**Toepassing:**

Voor het spannen van gereedschap met cilinderschacht volgens tolerantie h6.

**Norm:**

**Ähnlich E-DIN 69882-8, Form G.**

**Accessoires:**

Aantrekbouten (AB) nr. 308760 – 308806, krimpverlengstuk nr. 302410 – 302417, krimpapparaten 354210 – 354400.

**Technische beschrijving**

Span-Ø D <sub>1</sub>	20 mm
Afkoppellengte A-maat	90 mm
Ø D <sub>2</sub>	33 mm
Buiten-Ø D	42 mm
Koelkanaalboring	afsluitbaar
Opname	BT 40 kort

Opnamenorm	ISO 7388-2
Opnamenorm	JIS B6339
Vorm	ADB
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min <sup>-1</sup>
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 µm
Verspaningsstrategie	HPC
Verspaningsstrategie	HSC
Producttype	Krimphouder

## Accessoires

Koeleenheid Type CU1	354215 CU1
Aantrekbout Hurco 45° met 4 mm boring en passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308801 40
Koeladapter kort4,5° Voor span-Ø 16,1-22 mm	354235 16,1-22
Aantrekbout 60°afgedicht Geschikt voor conus 40	308785 40
Aantrekbout Hurco 90° met passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308806 40
Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 40	308790 40
Koeladapter lang4,5° Voor span-Ø 16,1-22 mm	354236 16,1-22
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 40	308765 40
Wisselschijf voor spoelSU1 Voor span-Ø 12-20 mm	354240 12-20
Onderbouwkast	354290
Krimpapparaat Type SU1	354210 SU1
Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 40	308795 40
Aantrekbout Hurco 45° met passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308802 40
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 40	308760 40