

Garant**Krimphouder Vorm ADB, BT 40 A = 160, Span-Ø D1: 20mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 303430 20 |
| GTIN | 4045197468154 |
| Artikelklasse | 31A |

Omschrijving**Uitvoering:**

- **Geïntegreerde lengteverstelling van de gereedschappen, verstelafstand 10 mm (vanaf Ø 6).**
- **Maat 3–5 voor HM, vanaf maat 6 voor HSS en HM.**

Toepassing:

Voor het spannen van gereedschap met cilinderschacht volgens tolerantie h6.

Norm:

Ähnlich E-DIN 69882-8, Form G.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308760 – 308806, krimpverlengstuk nr. 302410 – 302417, krimpapparaten 354210 – 354400.

Technische beschrijving

| | |
|-----------------------|---------------|
| Ø D ₂ | 33 mm |
| Afkoppellengte A-maat | 160 mm |
| Span-Ø D ₁ | 20 mm |
| Buiten-Ø D | 42 mm |
| Opname | BT 40 A = 160 |
| Opnamenorm | ISO 7388-2 |
| Opnamenorm | JIS B6339 |

| | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Vorm | ADB |
| Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min ⁻¹ |
| Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 μm |
| Verspaningsstrategie | HSC |
| Verspaningsstrategie | HPC |
| Producttype | Krimphouder |

Accessoires

| | |
|--|----------------|
| Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 40 | 308760 40 |
| Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 40 | 308795 40 |
| Koeladapter lang4,5° Voor span-Ø 16,1-22 mm | 354236 16,1-22 |
| Aantrekbout Hurco 45° met passingafgedicht Geschikt voor conus 40 | 308802 40 |
| Aantrekbout 60°afgedicht Geschikt voor conus 40 | 308785 40 |
| Gereedschaps-basisopnamevoor SK voor conische SK-schacht 40 | 354225 40 |
| Wisselschijf voor spoelSU1 Voor span-Ø 12-20 mm | 354240 12-20 |
| Aantrekbout Hurco 45° met 4 mm boring en passingafgedicht Geschikt voor conus 40 | 308801 40 |
| Koeladapter kort4,5° Voor span-Ø 16,1-22 mm | 354235 16,1-22 |
| Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 40 | 308765 40 |
| Krimpapparaat Type SU1 | 354210 SU1 |
| Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 40 | 308790 40 |
| Onderbouwkast | 354290 |
| Aantrekbout Hurco 90° met passingafgedicht Geschikt voor conus 40 | 308806 40 |
| Koeleenheid Type CU1 | 354215 CU1 |