

**Haakse slijper, Type: AGV17-150****Bestelgegevens**

Bestelnummer	077141 AGV17-150
GTIN	4002395243990
Artikelklasse	03M

Omschrijving**Uitvoering:**

Milwaukee haakse slijper met zachte aanloop, **herstartblokkering** en overbelastingsbeveiliging. Haakse slijper 1750 W / 150 mm met **constant-elektronica**, anti-kickback-functie, **antivibratiehandvat**, zonder gereedschap wisselen van schijf. Inclusief **FIXTEC**-spanmoer.

Levering:

Extra handvat, beschermkap, netkabel 4 m.

Technische beschrijving

Wattage	1750 W
Maximale vibratie volgens EN	8,7 m/s ²
Kickbackstop	ja
Maximale doorslijpdiepte	45 mm
Zachte aanloop	ja
Herstartblokkering	ja
Maximale schijf-Ø	150 mm
Gewicht	3 kg
Fabrikantnummer	AGV17-150XCProTector/ dodemansschakelaar

Energievoorziening	Netvoeding
Maximaal toerental	9500 min ⁻¹
Producttype	Haakse slijper

Accessoires

Spanmoer M14 Type NUT	073930 NUT
Spanmoer M14 Type FIXTEC	073930 FIXTEC