

**Weefselversterkte tape gestabiliseerd, Breedte x lengte (mm x m): 38X25****Bestelgegevens**

Bestelnummer	083605 38X25
GTIN	4042448141361
Artikelklasse	08M

Omschrijving**Uitvoering:**

Tesa® 53799 heeft een zeer goede kleefkracht op ruwe ondergronden. Het is gemakkelijk met de hand in te scheuren, waterafstotend, weerbestendig, zeer vast en buigzaam. Daardoor is het ideaal geschikt voor zeer uiteenlopende reparatie- en constructiewerkzaamheden, maar ook voor verpakken, bundelen, verlijmen enz.

Opmerking:

De aangegeven minimale houdbaarheid van tesa® producten heeft betrekking op het in acht nemen van de vermelde opslagrichtlijnen.

Technische beschrijving

Kleur	rood
Fabrikantnummer	53799
Breedte	38 mm
Dikte	0,31 mm
Lengte	25 m

Bijzonderheid	buigzaam
Bijzonderheid	met de hand inscheurbaar
Bijzonderheid	slijtvast
Lijm	Natuurrubber
temperatuurbestendig tot	110 °C
Liner aanwezig	nee
Trekvastheid	7,7 N/mm
Opslagtemperatuur	15 - 35 °C
Magazijn luchtvochtigheid	50 - 70 %
Type plakband	eenzijdig
Dragermateriaal	Weefsel
Weefselfijnheid	80 mesh
Rekbaarheid	11 %
Toepassing	Verbinden
Toepassing	Verpakken
Toepassing	Bundelen
Toepassing	Afdekken
Toepassing	Vastplakken
Kleefkracht op staal	0,47 N/mm
Producttype	Plakband