

Garant**Krimphouder Vorm ADB, BT 50 A = 100, Span-Ø D1: 12mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	303445 12
GTIN	4045197487209
Artikelklasse	31A

Omschrijving**Uitvoering:**

- Geïntegreerde lengteverstelling van de gereedschappen, verstelafstand 10 mm (vanaf Ø 6).
- Maat 3–5 voor HM, vanaf maat 6 voor HSS en HM.

Toepassing:

Voor het spannen van gereedschap met cilinderschacht volgens tolerantie h6.

Norm:

Ähnlich E-DIN 69882-8, Form G.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308760 – 308806, krimpverlengstuk nr. 302410 – 302417, krimpapparaten 354210 – 354400.

Technische beschrijving

Span-Ø D ₁	12 mm
Afkoppellengte A-maat	100 mm
Ø D ₂	24 mm
Buiten-Ø D	32 mm
Opname	BT 50 A = 100
Opnamenorm	ISO 7388-2
Opnamenorm	JIS B6339

Vorm	ADB
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 μm
Verspaningsstrategie	HPC
Verspaningsstrategie	HSC
Producttype	Krimphouder

Accessoires

Krimpapparaat Type SU1	354210 SU1
Koeladapter lang4,5° Voor span-Ø 9,1-12 mm	354236 9,1-12
Aantrekbout, 18CrNiMo7Vorm A Geschikt voor conus 50	308605 50
Koeladapter kort4,5° Voor span-Ø 9,1-12 mm	354235 9,1-12
AantrekboutVorm B Geschikt voor conus 50	308640 50
Gereedschaps-basisopnamevoor SK voor conische SK-schacht 50	354225 50
Speciale aantrekbout met binnendraad Geschikt voor conus 50	308740 50
Koeleenheid Type CU1	354215 CU1
Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50	308650 50
Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50	308620 50
Aantrekboutafgedicht Geschikt voor conus 50	308660 50
AantrekboutVorm A Geschikt voor conus 50	308600 50
Spansleutel voor aantrekboutenDIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 50	308820 50
Aantrekbout 60°afgedicht Geschikt voor conus 50	308785 50
Spansleutel voor aantrekboutenISO 7388 geschikt voor conusmaat 50	308830 50
Onderbouwkast	354290
	308720 50

Speciale aantrebout zonder binnendraadafgedicht
Geschikt voor conus 50

Aantrebout 90°afgedicht Geschikt voor conus 50	308795 50
Aantrebout 45°afgedicht Geschikt voor conus 50	308765 50
Aantreboutafgedicht, vorm A Geschikt voor conus 50	308610 50
Aantrebout 90°afgedicht Geschikt voor conus 50	308790 50
Wisselschijf voor spoelSU1 Voor span-Ø 6-12 mm	354240 6-12
Aantrebout, 18CrNiMo7afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50	308615 50
Aantrebout 45°afgedicht Geschikt voor conus 50	308760 50