

**Drukspantang, rond, DIN 6343, 173 E, Span-Ø: 3mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	329550 3
GTIN	4045197309518
Artikelklasse	34D

**Omschrijving****Uitvoering:**

Spantangen, **rond profiel, olopend met 1 mm. Bij bestelling de gewenste span-Ø vermelden.**

**Norm:**

**DIN 6343**

**Nauwkeurigheid:**

**rondlooptoleranties:** D = 1 tot 10 mm = 0,02 mm D = 10 tot 30 mm = 0,03 mm D = 30 tot 60 mm = 0,04 mm

**Opmerking:**

Andere diameters en vormen (bijvoorbeeld 4-kant of 6-kant) **op aanvraag!**

Profiel Ø 1,0 – 8,0 mm glad. Vanaf Ø 8,5 mm met dwarsgroeven.

**Technische beschrijving**

F	48 mm
Hoek $\alpha$	15 graden
A	50 mm
Span-Ø	3 mm
K	60 mm
Totale lengte L	94 mm

Type	173 E
Producttype	Spantang