

**Freesdoornring, breed, Binnen-Ø×dikte b1: 40X4mm****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 309930 40X4   |
| GTIN          | 4045197307460 |
| Artikelklasse | 37D           |

**Omschrijving****Uitvoering:**

2,0 – 60 mm breed. Van inzetstaal, gehard. buiten-Ø geslepen, eindvlakken gelept. De toegestane afwijking van de paralleliteit voor de breedte bedraagt IT 3, gerelateerd aan boring d1. Tolerantie van de ringbreedte  $\pm 0,1$  mm.

**Technische beschrijving**

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Dikte b <sub>1</sub> | 4 mm           |
| Buiten-Ø             | 55 mm          |
| Binnen-Ø             | 40 mm          |
| Uitvoering           | breed          |
| Norm                 | DIN 2084       |
| Producttype          | Freesdoornring |