



## Drieklaw gietijzer cilindrische centreeropname, DIN 702-4, Buiten-Ø A: 200 mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	310100 200
GTIN	4019208025407
Artikelklasse	36R

### Omschrijving

#### Uitvoering:

- Met de hand bediende klauwplaat met spiraalring, centrisch spannend.
- Lichaam van gietijzer of staal.
- Vlakke spiraalring matrijsgesmeed, gebalanceerd en gehard.
- Flanken van de spiraal en draadflanken van de bekken zijn geslepen.
- Hoge rondlooptrouwbaarheid.

#### Toepassing:

Voor machinespindels met cilindrische centreeropname of voor opname door middel van flens. Bevestiging met schroeven van achteren. Ruwe flenzen moeten altijd eerst op de machine en dan op de klauwplaat worden pasgemaakt.

#### Norm:

**DIN 702-4.**

#### Levering:

1 Set = 3 geharde boorbekken, naar buiten getrapd en 1 set = 3 geharde draaibekken, naar binnen getrapd.

1 Spansleutel en al naar gelang klauwplaat bijbehorende bevestigingsschroeven of -bouten.

#### Accessoires:

**Reserve- en extra bekken** zie nr. 314000 – 315200. **Spaanbescherming** zie nr. 312800.

**Opmerking:**

DIN 702-4 komt overeen met de oude norm DIN 6350-1.

Spiestang-drieklauw zie nr. 313110 – 313140.

Kleurcode voor accessoires: Röhmspiraalklauwplaat en bekken

Doorlaat E: 55 mm

Hoogte zonder bekken  $H_1$ : 73,5 mm

Hoogte met bekken  $H_2$ : 106 mm

Centreer- $\varnothing$  B: 160 mm

Centreerdiepte C: 4 mm

Sleutelvierkant K: 11 mm

**Technische beschrijving**

Hoogte met bekken $H_2$	106 mm
Sleutelvierkant K	11 mm
Gewicht	14,6 kg
Maximaal toerental	3000 min <sup>-1</sup>
Hoogte zonder bekken $H_1$	73,5 mm
Centreer- $\varnothing$ B	160 mm
Centreerdiepte C	4 mm
Doorlaat E	55 mm
Buiten- $\varnothing$ A	200 mm
Norm	DIN 702-4
Materiaal	Gietijzer
Kleurcode voor accessoires	Röhmspiraalklauwplaat en bekken
Producttype	Vlakke-spiraalhouder

**Accessoires**

Blokbekken, set 3-delig, zacht Voor klauwplaattype 200 mm	314600 200
Basisbekken, set 3-delig, gehard Voor klauwplaattype 200 mm	314000 200

Boorbekken, set 3-delig, hard Voor klauwplaatype 200	315000 200
Opzetbekken, set 3-delig, zacht Voor klauwplaatype 200 mm	314400 200
Basisbekken, set 3-delig, gehard Voor klauwplaatype 200 mm	314020 200
Opzetbekken, set 3-delig, zacht Voor klauwplaatype 200 mm	314420 200
Draaibekken, set 3-delig, hard Voor klauwplaatype 200	315200 200
Blokbekken, set 3-delig, zacht Voor klauwplaatype 200 mm	314620 200