



## Haakse slijper Deadman, Type: 72211129



### Bestelgegevens

Bestelnummer	077152 72211129
GTIN	4014586853314
Artikelklasse	03F

### Omschrijving

#### Uitvoering:

- **FEIN High-Power-motor met enorme trekkracht voor hoge afnamecapaciteit.**
- **Zelfstartbeveiliging na stroomonderbreking.**
- **Achterste handgreep in 4 standen draaibaar.**

**Dodemans-uitvoering**, d.w.z. bediening is alleen mogelijk met twee handen. Zonder vast te zetten aan/uit-schakelaar.

- **Slijtvast, elektrisch remsysteem EBS stopt de machine in minder dan 3 seconden.**
- **FEIN snelspansysteem QuickIN voor snel, eenvoudig en betrouwbaar wisselen van schijven, zonder gereedschap.**

#### Functie:

IP20: Er is bescherming tegen het binnendringen van vreemde deeltjes met  $\varnothing < 12$  mm, maar aanraking moet worden voorkomen. Bovendien is er geen bescherming tegen water.

#### Levering:

Inclusief beschermkap, extra handvat, spanset.

Fabrikantnummer: WSB25-230X

Wattage: 2500 W

Maximaal toerental: 6.600 min<sup>-1</sup>

Maximale schijf- $\varnothing$ : 230 mm

Maximale doorslijpdiepte: 66 mm

Gewicht: 5,4 kg

### Technische beschrijving

Gewicht	5,4 kg
---------	--------

Dodemansschakeling	ja
Maximale vibratie volgens EN	6 m/s <sup>2</sup>
Wattage	2500 W
Fabrikantnummer	WSB25-230X
Bijzonderheid	QuickIN
Maximale doorslijpdiepte	66 mm
Maximale schijf-Ø	230 mm
Maximaal toerental	6.600 min <sup>-1</sup>
Energievoorziening	Netvoeding
Producttype	Haakse slijper