



## Drieklaww staal cilindrische centreeropname, DIN 702-4, Buiten-Ø A: 315 mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	310500 315
GTIN	4019208026824
Artikelklasse	36R

### Omschrijving

#### Uitvoering:

- Met de hand bediende klauwplaat met spiraalring, centrisch spannend.
- Lichaam van gietijzer of staal.
- Vlakke spiraalring matrijsgesmeed, gebalanceerd en gehard.
- Flanken van de spiraal en draadflanken van de bekken zijn geslepen.
- Hoge rondlooptrouwkeurigheid.

#### Toepassing:

Voor machinespindels met cilindrische centreeropname of voor opname door middel van flens. Bevestiging met schroeven van achteren. Ruwe flenzen moeten altijd eerst op de machine en dan op de klauwplaat worden pasgemaakt.

#### Norm:

**DIN 702-4.**

#### Levering:

1 set = 3 geharde boorbekken, naar buiten getrappt en 1 set = 3 geharde draaibekken, naar binnen getrappt.

1 Spansleutel en al naar gelang klauwplaat bijbehorende bevestigingsschroeven of -bouten.

#### Accessoires:

**Reserve- en extra bekken** zie nr. 314000 – 315200. **Spaanbescherming** zie nr. 312800.

#### Opmerking:

DIN 702-4 komt overeen met de oude norm DIN 6350-1.

Spiestang-drieklauw zie nr. 313110 – 313140.

Kleurcode voor accessoires: Röhmspiraalklauwplaat en bekken

Doorlaat E: 103 mm

Hoogte zonder bekken H<sub>1</sub>: 95 mm

Hoogte met bekken H<sub>2</sub>: 141 mm

Centreer-Ø B: 260 mm

Centreerdiepte C: 5 mm

Sleutelvierkant K: 14 mm

## Technische beschrijving

Hoogte met bekken H <sub>2</sub>	141 mm
Gewicht	44,2 kg
Sleutelvierkant K	14 mm
Buiten-Ø A	315 mm
Maximaal toerental	2300 min <sup>-1</sup>
Centreerdiepte C	5 mm
Centreer-Ø B	260 mm
Hoogte zonder bekken H <sub>1</sub>	95 mm
Doorlaat E	103 mm
Norm	DIN 702-4
Materiaal	Staal
Kleurcode voor accessoires	Röhmspiraalklauwplaat en bekken
Producttype	Vlakke-spiraalhouder

## Accessoires

Basisbekken, set 3-delig, gehard Voor klauwplaatype 315 mm	314020 315
Opzetbekken, set 3-delig, zacht Voor klauwplaatype 315 mm	314400 315
Basisbekken, set 3-delig, gehard Voor klauwplaatype 315 mm	314000 315

Blokbekken, set 3-delig, zacht Voor klauwplaatype 315 mm	314600 315
Boorbekken, set 3-delig, hard Voor klauwplaatype 315	315000 315
Draaibekken, set 3-delig, hard Voor klauwplaatype 315	315200 315
Blokbekken, set 3-delig, zacht Voor klauwplaatype 315 mm	314620 315
Opzetbekken, set 3-delig, zacht Voor klauwplaatype 315 mm	314420 315