



Drieklaw gietijzer cilindrische centreeropname, DIN 702-4, Buiten-Ø A: 315 mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	310100 315
GTIN	4019208026701
Artikelklasse	36R

Omschrijving

Uitvoering:

- Met de hand bediende klauwplaat met spiraalring, centrisch spannend.
- Lichaam van gietijzer of staal.
- Vlakke spiraalring matrijsgesmeed, gebalanceerd en gehard.
- Flanken van de spiraal en draadflanken van de bekken zijn geslepen.
- Hoge rondlooptrouwbaarheid.

Toepassing:

Voor machinespindels met cilindrische centreeropname of voor opname door middel van flens. Bevestiging met schroeven van achteren. Ruwe flenzen moeten altijd eerst op de machine en dan op de klauwplaat worden pasgemaakt.

Norm:

DIN 702-4.

Levering:

1 Set = 3 geharde boorbekken, naar buiten getrapd en 1 set = 3 geharde draaibekken, naar binnen getrapd.

1 Spansleutel en al naar gelang klauwplaat bijbehorende bevestigingsschroeven of -bouten.

Accessoires:

Reserve- en extra bekken zie nr. 314000 – 315200. **Spaanbescherming** zie nr. 312800.

Opmerking:

DIN 702-4 komt overeen met de oude norm DIN 6350-1.

Spiestang-drieklauw zie nr. 313110 – 313140.

Kleurcode voor accessoires: Röhm spiraalklauwplaat en bekken

Doorlaat E: 103 mm

Hoogte zonder bekken H_1 : 95 mm

Hoogte met bekken H_2 : 141 mm

Centreer- \varnothing B: 260 mm

Centreerdiepte C: 5 mm

Sleutelvierkant K: 14 mm

Technische beschrijving

Hoogte met bekken H_2	141 mm
Maximaal toerental	2000 min ⁻¹
Doorlaat E	103 mm
Hoogte zonder bekken H_1	95 mm
Centreerdiepte C	5 mm
Sleutelvierkant K	14 mm
Gewicht	44,2 kg
Centreer- \varnothing B	260 mm
Buiten- \varnothing A	315 mm
Norm	DIN 702-4
Materiaal	Gietijzer
Kleurcode voor accessoires	Röhm spiraalklauwplaat en bekken
Producttype	Vlakke-spiraalhouder

Accessoires

Blokbekken, set 3-delig, zacht Voor klauwplaattype 315 mm	314620 315
Basisbekken, set 3-delig, gehard Voor klauwplaattype 315 mm	314000 315

Basisbekken, set 3-delig, gehard Voor klauwplaatype 315 mm	314020 315
Boorbekken, set 3-delig, hard Voor klauwplaatype 315	315000 315
Blokbekken, set 3-delig, zacht Voor klauwplaatype 315 mm	314600 315
Opzetbekken, set 3-delig, zacht Voor klauwplaatype 315 mm	314400 315
Draaibekken, set 3-delig, hard Voor klauwplaatype 315	315200 315
Opzetbekken, set 3-delig, zacht Voor klauwplaatype 315 mm	314420 315