

3M**PVC-plakband, Kleur: RED****Bestelgegevens**

Bestelnummer	083636 RED
GTIN	2050001712332
Artikelklasse	08M

Omschrijving**Uitvoering:**

3M™ 764i kan worden gebruikt voor niet-kritische toepassingsgebieden zoals kleurmarkeringen en bundels. Het is corrosiebestendig, flexibel, slijtvast, buigzaam, eenvoudig aan te brengen en vochtbestendig.

De 3M™-kleur- en vloermarkeringstapes zijn zeer geschikt bij onderhoud van gebouwen en ter verbetering van de veiligheid in installaties. De speciale structuur van de gekleurde PVC-tape is bestand tegen krassen, slijtage, verwerking en de meeste chemicaliën. Eenvoudig te verwerken, zeer buigzaam ook op oneffen oppervlakken.

Opmerking:

De aangegeven minimale houdbaarheid van 3M™ producten heeft betrekking op het in acht nemen van de vermelde opslagrichtlijnen.

Technische beschrijving

Dikte	0,125 mm
Lengte	33 m
Breedte	50 mm

Kleur	rood
Fabrikantnummer	764i
Houdbaarheid vanaf productiedatum	12 maand
Type plakband	eenzijdig
Dragermateriaal	PVC-folie
temperatuurbestendig tot	29 °C
Opslagtemperatuur	20 - 23 °C
Lijm	Natuurrubber
Rekbaarheid	180 %
Liner aanwezig	nee
Bijzonderheid	buigzaam
Bijzonderheid	corrosiebestendig
Bijzonderheid	vochtbestendig
Bijzonderheid	slijtvast
Trekvastheid	2,28 N/mm
Toepassing	Afsluiten
Toepassing	Markeren
Toepassing	Bundelen
Kleefkracht op staal	0,21 N/mm
Magazijn luchtvochtigheid	50 - 60 %
Producttype	Plakband