



Drieklaww staal cilindrische centreeropname, DIN 702-4, Buiten-Ø A: 400 mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	310500 400
GTIN	4019208027760
Artikelklasse	36R

Omschrijving

Uitvoering:

- Met de hand bediende klauwplaat met spiraalring, centrisch spannend.
- Lichaam van gietijzer of staal.
- Vlakke spiraalring matrijsgesmeed, gebalanceerd en gehard.
- Flanken van de spiraal en draadflanken van de bekken zijn geslepen.
- Hoge rondlooptrouwkeurigheid.

Toepassing:

Voor machinespindels met cilindrische centreeropname of voor opname door middel van flens. Bevestiging met schroeven van achteren. Ruwe flenzen moeten altijd eerst op de machine en dan op de klauwplaat worden pasgemaakt.

Norm:

DIN 702-4.

Levering:

1 set = 3 geharde boorbekken, naar buiten getrappt en 1 set = 3 geharde draaibekken, naar binnen getrappt.

1 Spansleutel en al naar gelang klauwplaat bijbehorende bevestigingsschroeven of -bouten.

Accessoires:

Reserve- en extra bekken zie nr. 314000 – 315200. **Spaanbescherming** zie nr. 312800.

Opmerking:

DIN 702-4 komt overeen met de oude norm DIN 6350-1.

Spiestang-drieklauw zie nr. 313110 – 313140.

Kleurcode voor accessoires: Röhmspiraalklauwplaat en bekken

Doorlaat E: 136 mm

Hoogte zonder bekken H₁: 105 mm

Hoogte met bekken H₂: 148 mm

Centreer-Ø B: 330 mm

Centreerdiepte C: 5 mm

Sleutelvierkant K: 17 mm

Technische beschrijving

Buiten-Ø A	400 mm
Gewicht	80 kg
Sleutelvierkant K	17 mm
Hoogte met bekken H ₂	148 mm
Centreerdiepte C	5 mm
Hoogte zonder bekken H ₁	105 mm
Doorlaat E	136 mm
Centreer-Ø B	330 mm
Maximaal toerental	1800 min ⁻¹
Norm	DIN 702-4
Materiaal	Staal
Kleurcode voor accessoires	Röhmspiraalklauwplaat en bekken
Producttype	Vlakke-spiraalhouder

Accessoires

Draaibekken, set 3-delig, hard Voor klauwplaatype 315	315200 315
Basisbekken, set 3-delig, gehard Voor klauwplaatype 315 mm	314020 315
Opzetbekken, set 3-delig, zacht Voor klauwplaatype 315 mm	314400 315
	314620 315

Blokbekken, set 3-delig, zacht Voor klauwplaatype 315
mm

Basisbekken, set 3-delig, gehard Voor klauwplaatype 315
mm

314000 315

Boorbekken, set 3-delig, hard Voor klauwplaatype 315

315000 315

Opzetbekken, set 3-delig, zacht Voor klauwplaatype 315
mm

314420 315

Blokbekken, set 3-delig, zacht Voor klauwplaatype 315
mm

314600 315