



## Drieklaww staal cilindrische centreeropname, DIN 702-4, Buiten-Ø A: 80 mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	310500 80
GTIN	4019208028316
Artikelklasse	36R

### Omschrijving

#### Uitvoering:

- Met de hand bediende klauwplaat met spiraalring, centrisch spannend.
- Lichaam van gietijzer of staal.
- Vlakke spiraalring matrijsgesmeed, gebalanceerd en gehard.
- Flanken van de spiraal en draadflanken van de bekken zijn geslepen.
- Hoge rondloopnauwkeurigheid.

#### Toepassing:

Voor machinespindels met cilindrische centreeropname of voor opname door middel van flens. Bevestiging met schroeven van achteren. Ruwe flenzen moeten altijd eerst op de machine en dan op de klauwplaat worden pasgemaakt.

#### Norm:

**DIN 702-4.**

#### Levering:

1 set = 3 geharde boorbekken, naar buiten getrapd en 1 set = 3 geharde draaibekken, naar binnen getrapd.

1 Spansleutel en al naar gelang klauwplaat bijbehorende bevestigingsschroeven of -bouten.

#### Accessoires:

**Reserve- en extra bekken** zie nr. 314000 – 315200. **Spaanbescherming** zie nr. 312800.

#### Opmerking:

DIN 702-4 komt overeen met de oude norm DIN 6350-1.

Spiestang-drieklauw zie nr. 313110 – 313140.

Kleurcode voor accessoires: Röhm spiraalklauwplaat en bekken

Doorlaat E: 19 mm

Hoogte zonder bekken H<sub>1</sub>: 39,5 mm

Hoogte met bekken H<sub>2</sub>: 53,5 mm

Centreer-Ø B: 56 mm

Centreerdiepte C: 3 mm

Sleutelvierkant K: 6 mm

## Technische beschrijving

Buiten-Ø A	80 mm
Hoogte zonder bekken H <sub>1</sub>	39,5 mm
Hoogte met bekken H <sub>2</sub>	53,5 mm
Sleutelvierkant K	6 mm
Centreer-Ø B	56 mm
Gewicht	1,3 kg
Centreerdiepte C	3 mm
Maximaal toerental	7000 min <sup>-1</sup>
Doorlaat E	19 mm
Norm	DIN 702-4
Materiaal	Staal
Kleurcode voor accessoires	Röhm spiraalklauwplaat en bekken
Producttype	Vlakke-spiraalhouder

## Accessoires

Blokbekken, set 3-delig, zacht Voor klauwplaatype 80 mm	314600 80
Boorbekken, set 3-delig, hard Voor klauwplaatype 80	315000 80
Blokbekken, set 3-delig, zacht Voor klauwplaatype 80 mm	314620 80