

**Weefselversterkte tape gestabiliseerd, Breedte x lengte (mm x m): 50X50****Bestelgegevens**

Bestelnummer	083605 50X50
GTIN	4042448141354
Artikelklasse	08M

Omschrijving**Uitvoering:**

Tesa® 53799 heeft een zeer goede kleefkracht op ruwe ondergronden. Het is gemakkelijk met de hand in te scheuren, waterafstotend, weerbestendig, zeer vast en buigzaam. Daardoor is het ideaal geschikt voor zeer uiteenlopende reparatie- en constructiewerkzaamheden, maar ook voor verpakken, bundelen, verlijmen enz.

Opmerking:

De aangegeven minimale houdbaarheid van tesa® producten heeft betrekking op het in acht nemen van de vermelde opslagrichtlijnen.

Technische beschrijving

Dikte	0,31 mm
Kleur	olijfgroen
Lengte	50 m
Fabrikantnummer	53799
Breedte	50 mm

Opslagtemperatuur	15 - 35 °C
Lijm	Natuurrubber
Rekbaarheid	11 %
Dragermateriaal	Weefsel
Magazijn luchtvochtigheid	50 - 70 %
temperatuurbestendig tot	110 °C
Trekvastheid	7,7 N/mm
Liner aanwezig	nee
Bijzonderheid	buigzaam
Bijzonderheid	met de hand inscheurbaar
Bijzonderheid	slijtvast
Weefselfijnheid	80 mesh
Type plakband	eenzijdig
Toepassing	Verbinden
Toepassing	Verpakken
Toepassing	Bundelen
Toepassing	Afdekken
Toepassing	Vastplakken
Kleefkracht op staal	0,47 N/mm
Producttype	Plakband