



Drieklaww staal cilindrische centreeropname, DIN 702-4, Buiten-Ø A: 100 mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	310500 100
GTIN	4019208027456
Artikelklasse	36R

Omschrijving

Uitvoering:

- Met de hand bediende klauwplaat met spiraalring, centrisch spannend.
- Lichaam van gietijzer of staal.
- Vlakke spiraalring matrijsgesmeed, gebalanceerd en gehard.
- Flanken van de spiraal en draadflanken van de bekken zijn geslepen.
- Hoge rondlooptrouwkeurigheid.

Toepassing:

Voor machinespindels met cilindrische centreeropname of voor opname door middel van flens. Bevestiging met schroeven van achteren. Ruwe flenzen moeten altijd eerst op de machine en dan op de klauwplaat worden pasgemaakt.

Norm:

DIN 702-4.

Levering:

1 set = 3 geharde boorbekken, naar buiten getrapd en 1 set = 3 geharde draaibekken, naar binnen getrapd.

1 Spansleutel en al naar gelang klauwplaat bijbehorende bevestigingsschroeven of -bouten.

Accessoires:

Reserve- en extra bekken zie nr. 314000 – 315200. **Spaanbescherming** zie nr. 312800.

Opmerking:

DIN 702-4 komt overeen met de oude norm DIN 6350-1.

Spiestang-drieklauw zie nr. 313110 – 313140.

Kleurcode voor accessoires: Röhmspiraalklauwplaat en bekken

Doorlaat E: 20 mm

Hoogte zonder bekken H₁: 50 mm

Hoogte met bekken H₂: 68 mm

Centreer-Ø B: 70 mm

Centreerdiepte C: 3 mm

Sleutelvierkant K: 8 mm

Technische beschrijving

Gewicht	2,9 kg
Sleutelvierkant K	8 mm
Hoogte zonder bekken H ₁	50 mm
Hoogte met bekken H ₂	68 mm
Doorlaat E	20 mm
Maximaal toerental	6300 min ⁻¹
Centreerdiepte C	3 mm
Buiten-Ø A	100 mm
Centreer-Ø B	70 mm
Norm	DIN 702-4
Materiaal	Staal
Kleurcode voor accessoires	Röhmspiraalklauwplaat en bekken
Producttype	Vlakke-spiraalhouder

Accessoires

Basisbekken, set 3-delig, gehard Voor klauwplaatype 100 mm	314000 100
Blokbekken, set 3-delig, zacht Voor klauwplaatype 100 mm	314600 100
Blokbekken, set 3-delig, zacht Voor klauwplaatype 100 mm	314620 100

Draaibekken, set 3-delig, hard Voor klauwplaattype 100	315200 100
Opzetbekken, set 3-delig, zacht Voor klauwplaattype 100 mm	314400 100
Boorbekken, set 3-delig, hard Voor klauwplaattype 100	315000 100