



## Drieklaww staal cilindrische centreeropname, DIN 702-4, Buiten-Ø A: 125 mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	310500 125
GTIN	4019208027340
Artikelklasse	36R

### Omschrijving

#### Uitvoering:

- Met de hand bediende klauwplaat met spiraalring, centrisch spannend.
- Lichaam van gietijzer of staal.
- Vlakke spiraalring matrijsgesmeed, gebalanceerd en gehard.
- Flanken van de spiraal en draadflanken van de bekken zijn geslepen.
- Hoge rondloopnauwkeurigheid.

#### Toepassing:

Voor machinespindels met cilindrische centreeropname of voor opname door middel van flens. Bevestiging met schroeven van achteren. Ruwe flenzen moeten altijd eerst op de machine en dan op de klauwplaat worden pasgemaakt.

#### Norm:

**DIN 702-4.**

#### Levering:

1 set = 3 geharde boorbekken, naar buiten getrapd en 1 set = 3 geharde draaibekken, naar binnen getrapd.

1 Spansleutel en al naar gelang klauwplaat bijbehorende bevestigingsschroeven of -bouten.

#### Accessoires:

**Reserve- en extra bekken** zie nr. 314000 – 315200. **Spaanbescherming** zie nr. 312800.

#### Opmerking:

DIN 702-4 komt overeen met de oude norm DIN 6350-1.

Spiestang-drieklauw zie nr. 313110 – 313140.

Kleurcode voor accessoires: Röhmspiraalklauwplaat en bekken

Doorlaat E: 32 mm

Hoogte zonder bekken H<sub>1</sub>: 56 mm

Hoogte met bekken H<sub>2</sub>: 78,5 mm

Centreer-Ø B: 95 mm

Centreerdiepte C: 4 mm

Sleutelvierkant K: 9 mm

## Technische beschrijving

Centreerdiepte C	4 mm
Doorlaat E	32 mm
Gewicht	4,5 kg
Hoogte zonder bekken H <sub>1</sub>	56 mm
Hoogte met bekken H <sub>2</sub>	78,5 mm
Centreer-Ø B	95 mm
Buiten-Ø A	125 mm
Sleutelvierkant K	9 mm
Maximaal toerental	5500 min <sup>-1</sup>
Norm	DIN 702-4
Materiaal	Staal
Kleurcode voor accessoires	Röhmspiraalklauwplaat en bekken
Producttype	Vlakke-spiraalhouder

## Accessoires

Draaibekken, set 3-delig, hard Voor klauwplaatype 125	315200 125
Basisbekken, set 3-delig, gehard Voor klauwplaatype 125 mm	314000 125
Opzetbekken, set 3-delig, zacht Voor klauwplaatype 125 mm	314420 125
	314400 125

Opzetbekken, set 3-delig, zacht Voor klauwplaatype 125 mm

Basisbekken, set 3-delig, gehard Voor klauwplaatype 125 mm

314020 125

Blokbekken, set 3-delig, zacht Voor klauwplaatype 125 mm

314600 125

Blokbekken, set 3-delig, zacht Voor klauwplaatype 125 mm

314620 125