

3M**Vezelplakband, Breedte x lengte (mm x m): 50X50**

Bestelgegevens

Bestelnummer	083666 50X50
GTIN	2050001712370
Artikelklasse	08M

Omschrijving

Uitvoering:

3M™ 8954 bestaat uit PP met **hoogwaardige glasvezelversterking (in lengterichting en dwars)** met zeer hoge scheurvastheid en slijtvastheid. **Geschikt voor verpakking bij transport van gevaarlijke stoffen!**

Toepassing:

voor het bundelen en vastzetten, bijvoorbeeld voor het vastzetten van pallets of producten.

Opmerking:

De aangegeven minimale houdbaarheid van 3M™ producten heeft betrekking op het in acht nemen van de vermelde opslagrichtlijnen.

Technische beschrijving

Fabrikantnummer	8954
Kleur	transparant
Breedte	50 mm
Dikte	0,13 mm

Lengte	50 m
Type plakband	eenzijdig
Minimale houdbaarheid	12 maand
Rekbaarheid	10 %
Dragermateriaal	PP-folie
Liner aanwezig	nee
Magazijn luchtvochtigheid	50 %
Trekvastheid	13,5 N/mm
Lijm	Synthetisch rubber
Bijzonderheid	scheurvast
Bijzonderheid	vochtbestendig
Bijzonderheid	slijtvast
Toepassing	Vastplakken
Toepassing	Bundelen
Toepassing	Verpakken
Opslagtemperatuur	21 °C
temperatuurbestendig tot	60 °C
Kleefkracht op staal	0,7 N/mm
Producttype	Plakband