



Drieklaw staal korte conusopname, DIN 702-2, Buiten-Ø A / conus: 200/5 mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	310650 200/5
GTIN	4019208036724
Artikelklasse	36R

Omschrijving

Uitvoering:

- Met de hand bediende klauwplaat met spiraalring, centrisch spannend.
- Lichaam van gietijzer of staal.
- Vlakke spiraalring matrijsgesmeed, gebalanceerd en gehard.
- Flanken van de spiraal en draadflanken van de bekken zijn geslepen.
- Hoge rondlooptrouwkeurigheid.

Toepassing:

De klauwplaat wordt altijd zonder tussenflens direct op de spindelkop opgenomen.

Voor spindelkoppen DIN 55029 met **Camlock-tapeinden**.

Norm:

DIN 702-2.

Levering:

1 set = 3 geharde boorbekken, naar buiten getrappt en 1 set = 3 geharde draaibekken, naar binnen getrappt.

1 spansleutel en al naar gelang klauwplaat bijbehorende bevestigingsschroeven of -bouten.

Accessoires:

Reserve- en extra bekken zie nr. 314000 – 315200. **Spaanbescherming** zie nr. 312800.

Opmerking:

DIN 702-2 voldoet aan de oude norm DIN 55027.
 Spiestang-drieklauw zie nr. 313110 – 313140.
 Kleurcode voor accessoires: Röhmspiraalklauwplaat en bekken
 Doorlaat E: 55 mm
 Hoogte zonder bekken H₁: 74,5 mm
 Hoogte met bekken H₂: 107 mm
 Aantal tapeinden: 6
 Grootte van de tapeinden: 1/2–20
 Sleutelvierkant K: 11 mm

Technische beschrijving

Buiten-Ø A	200 mm
Aantal tapeinden	6
Maximaal toerental	4000 min ⁻¹
Hoogte zonder bekken H ₁	74,5 mm
Gewicht	15,5 kg
Doorlaat E	55 mm
Hoogte met bekken H ₂	107 mm
Grootte van de tapeinden	1/2–20
Conusgrootte	5
Sleutelvierkant K	11 mm
Norm	DIN 702-2
Kleurcode voor accessoires	Röhmspiraalklauwplaat en bekken
Producttype	Vlakke-spiraalhouder

Accessoires

Draaibekken, set 3-delig, hard Voor klauwplaattype 200	315200 200
Blokbekken, set 3-delig, zacht Voor klauwplaattype 200 mm	314620 200
Blokbekken, set 3-delig, zacht Voor klauwplaattype 200 mm	314600 200

Basisbekken, set 3-delig, gehard Voor klauwplaatype 200 mm	314000 200
Opzetbekken, set 3-delig, zacht Voor klauwplaatype 200 mm	314420 200
Boorbekken, set 3-delig, hard Voor klauwplaatype 200	315000 200
Opzetbekken, set 3-delig, zacht Voor klauwplaatype 200 mm	314400 200
Basisbekken, set 3-delig, gehard Voor klauwplaatype 200 mm	314020 200