



## Drieklaww staal cilindrische centreeropname, DIN 702-4, Buiten-Ø A: 200 mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	310500 200
GTIN	4019208025698
Artikelklasse	36R

### Omschrijving

#### Uitvoering:

- Met de hand bediende klauwplaat met spiraalring, centrisch spannend.
- Lichaam van gietijzer of staal.
- Vlakke spiraalring matrijsgesmeed, gebalanceerd en gehard.
- Flanken van de spiraal en draadflanken van de bekken zijn geslepen.
- Hoge rondloopnauwkeurigheid.

#### Toepassing:

Voor machinespindels met cilindrische centreeropname of voor opname door middel van flens. Bevestiging met schroeven van achteren. Ruwe flenzen moeten altijd eerst op de machine en dan op de klauwplaat worden pasgemaakt.

#### Norm:

**DIN 702-4.**

#### Levering:

1 set = 3 geharde boorbekken, naar buiten getrapd en 1 set = 3 geharde draaibekken, naar binnen getrapd.

1 Spansleutel en al naar gelang klauwplaat bijbehorende bevestigingsschroeven of -bouten.

#### Accessoires:

**Reserve- en extra bekken** zie nr. 314000 – 315200. **Spaanbescherming** zie nr. 312800.

#### Opmerking:

DIN 702-4 komt overeen met de oude norm DIN 6350-1.

Spiestang-drieklauw zie nr. 313110 – 313140.

Kleurcode voor accessoires: Röhm spiraalklauwplaat en bekken

Doorlaat E: 55 mm

Hoogte zonder bekken H<sub>1</sub>: 73,5 mm

Hoogte met bekken H<sub>2</sub>: 106 mm

Centreer-Ø B: 160 mm

Centreerdiepte C: 4 mm

Sleutelvierkant K: 11 mm

## Technische beschrijving

Gewicht	14,6 kg
Doorlaat E	55 mm
Centreer-Ø B	160 mm
Centreerdiepte C	4 mm
Hoogte met bekken H <sub>2</sub>	106 mm
Buiten-Ø A	200 mm
Maximaal toerental	4000 min <sup>-1</sup>
Sleutelvierkant K	11 mm
Hoogte zonder bekken H <sub>1</sub>	73,5 mm
Norm	DIN 702-4
Materiaal	Staal
Kleurcode voor accessoires	Röhm spiraalklauwplaat en bekken
Producttype	Vlakke-spiraalhouder

## Accessoires

Boorbekken, set 3-delig, hard Voor klauwplaatype 200	315000 200
Basisbekken, set 3-delig, gehard Voor klauwplaatype 200 mm	314020 200
Draaibekken, set 3-delig, hard Voor klauwplaatype 200	315200 200
Blokbekken, set 3-delig, zacht Voor klauwplaatype 200 mm	314600 200

Opzetbekken, set 3-delig, zacht Voor klauwplaatype 200 mm

314420 200

Blokbekken, set 3-delig, zacht Voor klauwplaatype 200 mm

314620 200

Basisbekken, set 3-delig, gehard Voor klauwplaatype 200 mm

314000 200

Opzetbekken, set 3-delig, zacht Voor klauwplaatype 200 mm

314400 200