



Drieklaw gietijzer cilindrische centreeropname, DIN 702-4, Buiten-Ø A: 125 mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	310100 125
GTIN	4019208027289
Artikelklasse	36R

Omschrijving

Uitvoering:

- Met de hand bediende klauwplaat met spiraalring, centrisch spannend.
- Lichaam van gietijzer of staal.
- Vlakke spiraalring matrijsgesmeed, gebalanceerd en gehard.
- Flanken van de spiraal en draadflanken van de bekken zijn geslepen.
- Hoge rondlooptrouwbaarheid.

Toepassing:

Voor machinespindels met cilindrische centreeropname of voor opname door middel van flens. Bevestiging met schroeven van achteren. Ruwe flenzen moeten altijd eerst op de machine en dan op de klauwplaat worden pasgemaakt.

Norm:

DIN 702-4.

Levering:

1 Set = 3 geharde boorbekken, naar buiten getrapd en 1 set = 3 geharde draaibekken, naar binnen getrapd.

1 Spansleutel en al naar gelang klauwplaat bijbehorende bevestigingsschroeven of -bouten.

Accessoires:

Reserve- en extra bekken zie nr. 314000 – 315200. **Spaanbescherming** zie nr. 312800.

Opmerking:

DIN 702-4 komt overeen met de oude norm DIN 6350-1.

Spiestang-drieklauw zie nr. 313110 – 313140.

Kleurcode voor accessoires: Röhmspiraalklauwplaat en bekken

Doorlaat E: 32 mm

Hoogte zonder bekken H_1 : 56 mm

Hoogte met bekken H_2 : 78,5 mm

Centreer- \varnothing B: 95 mm

Centreerdiepte C: 4 mm

Sleutelvierkant K: 9 mm

Technische beschrijving

Hoogte zonder bekken H_1	56 mm
Doorlaat E	32 mm
Centreerdiepte C	4 mm
Gewicht	4,5 kg
Sleutelvierkant K	9 mm
Maximaal toerental	4000 min ⁻¹
Hoogte met bekken H_2	78,5 mm
Buiten- \varnothing A	125 mm
Centreer- \varnothing B	95 mm
Norm	DIN 702-4
Materiaal	Gietijzer
Kleurcode voor accessoires	Röhmspiraalklauwplaat en bekken
Producttype	Vlakke-spiraalhouder

Accessoires

Blokbekken, set 3-delig, zacht Voor klauwplaattype 125 mm	314600 125
Basisbekken, set 3-delig, gehard Voor klauwplaattype 125 mm	314000 125

Opzetbekken, set 3-delig, zacht Voor klauwplaatype 125 mm	314400 125
Draaibekken, set 3-delig, hard Voor klauwplaatype 125	315200 125
Blokbekken, set 3-delig, zacht Voor klauwplaatype 125 mm	314620 125
Opzetbekken, set 3-delig, zacht Voor klauwplaatype 125 mm	314420 125
Basisbekken, set 3-delig, gehard Voor klauwplaatype 125 mm	314020 125