



Drieklaww staal cilindrische centreeropname, DIN 702-4, Buiten-Ø A: 250 mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	310500 250
GTIN	4019208026053
Artikelklasse	36R

Omschrijving

Uitvoering:

- Met de hand bediende klauwplaat met spiraalring, centrisch spannend.
- Lichaam van gietijzer of staal.
- Vlakke spiraalring matrijsgesmeed, gebalanceerd en gehard.
- Flanken van de spiraal en draadflanken van de bekken zijn geslepen.
- Hoge rondlooptrouwkeurigheid.

Toepassing:

Voor machinespindels met cilindrische centreeropname of voor opname door middel van flens. Bevestiging met schroeven van achteren. Ruwe flenzen moeten altijd eerst op de machine en dan op de klauwplaat worden pasgemaakt.

Norm:

DIN 702-4.

Levering:

1 set = 3 geharde boorbekken, naar buiten getrappt en 1 set = 3 geharde draaibekken, naar binnen getrappt.

1 Spansleutel en al naar gelang klauwplaat bijbehorende bevestigingsschroeven of -bouten.

Accessoires:

Reserve- en extra bekken zie nr. 314000 – 315200. **Spaanbescherming** zie nr. 312800.

Opmerking:

DIN 702-4 komt overeen met de oude norm DIN 6350-1.

Spiestang-drieklauw zie nr. 313110 – 313140.

Kleurcode voor accessoires: Röhmspiraalklauwplaat en bekken

Doorlaat E: 76 mm

Hoogte zonder bekken H₁: 82 mm

Hoogte met bekken H₂: 122 mm

Centreer-Ø B: 200 mm

Centreerdiepte C: 5 mm

Sleutelvierkant K: 12 mm

Technische beschrijving

Sleutelvierkant K	12 mm
Hoogte met bekken H ₂	122 mm
Doorlaat E	76 mm
Gewicht	25,7 kg
Centreerdiepte C	5 mm
Hoogte zonder bekken H ₁	82 mm
Buiten-Ø A	250 mm
Centreer-Ø B	200 mm
Maximaal toerental	3000 min ⁻¹
Norm	DIN 702-4
Materiaal	Staal
Kleurcode voor accessoires	Röhmspiraalklauwplaat en bekken
Producttype	Vlakke-spiraalhouder

Accessoires

Opzetbekken, set 3-delig, zacht Voor klauwplaattypen 250 mm	314400 250
Draaibekken, set 3-delig, hard Voor klauwplaattypen 250 mm	315200 250
Boorbekken, set 3-delig, hard Voor klauwplaattypen 250 mm	315000 250
Basisbekken, set 3-delig, gehard Voor klauwplaattypen 250 mm	314000 250

Opzetbekken, set 3-delig, zacht Voor klauwplaatype 250 mm

314420 250

Blokbekken, set 3-delig, zacht Voor klauwplaatype 250 mm

314620 250

Blokbekken, set 3-delig, zacht Voor klauwplaatype 250 mm

314600 250

Basisbekken, set 3-delig, gehard Voor klauwplaatype 250 mm

314020 250