



## Drieklaw staal korte conusopname, DIN 702-2, Buiten-Ø A / conus: 200/6 mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	310650 200/6
GTIN	4019208036748
Artikelklasse	36R

### Omschrijving

#### Uitvoering:

- Met de hand bediende klauwplaat met spiraalring, centrisch spannend.
- Lichaam van gietijzer of staal.
- Vlakke spiraalring matrijsgesmeed, gebalanceerd en gehard.
- Flanken van de spiraal en draadflanken van de bekken zijn geslepen.
- Hoge rondlooptrouwkeurigheid.

#### Toepassing:

De klauwplaat wordt altijd zonder tussenflens direct op de spindelkop opgenomen.

Voor spindelkoppen DIN 55029 met **Camlock-tapeinden**.

#### Norm:

**DIN 702-2.**

#### Levering:

1 set = 3 geharde boorbekken, naar buiten getrap en 1 set = 3 geharde draaibekken, naar binnen getrap.

1 spansleutel en al naar gelang klauwplaat bijbehorende bevestigingsschroeven of -bouten.

#### Accessoires:

**Reserve- en extra bekken** zie nr. 314000 – 315200. **Spaanbescherming** zie nr. 312800.

#### Opmerking:

DIN 702-2 voldoet aan de oude norm DIN 55027.  
 Spiestang-drieklauw zie nr. 313110 – 313140.  
 Kleurcode voor accessoires: Röhmspiraalklauwplaat en bekken  
 Doorlaat E: 55 mm  
 Hoogte zonder bekken H<sub>1</sub>: 74,5 mm  
 Hoogte met bekken H<sub>2</sub>: 107 mm  
 Aantal tapeinden: 6  
 Grootte van de tapeinden: 5/8–18  
 Sleutelvierkant K: 11 mm

## Technische beschrijving

Buiten-Ø A	200 mm
Hoogte zonder bekken H <sub>1</sub>	74,5 mm
Doorlaat E	55 mm
Aantal tapeinden	6
Hoogte met bekken H <sub>2</sub>	107 mm
Sleutelvierkant K	11 mm
Conusgrootte	6
Gewicht	15,5 kg
Grootte van de tapeinden	5/8–18
Maximaal toerental	4000 min <sup>-1</sup>
Norm	DIN 702-2
Kleurcode voor accessoires	Röhmspiraalklauwplaat en bekken
Producttype	Vlakke-spiraalhouder

## Accessoires

Draaibekken, set 3-delig, hard Voor klauwplaatype 200	315200 200
Basisbekken, set 3-delig, gehard Voor klauwplaatype 200 mm	314020 200
Boorbekken, set 3-delig, hard Voor klauwplaatype 200	315000 200
	314620 200

Blokbekken, set 3-delig, zacht Voor klauwplaatype 200 mm

Blokbekken, set 3-delig, zacht Voor klauwplaatype 200 mm

314600 200

Opzetbekken, set 3-delig, zacht Voor klauwplaatype 200 mm

314420 200

Basisbekken, set 3-delig, gehard Voor klauwplaatype 200 mm

314000 200

Opzetbekken, set 3-delig, zacht Voor klauwplaatype 200 mm

314400 200