



HD-houder middel, slank, vorm ADB, BT 40, Span-Ø D1: 10mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	303455 10
GTIN	
Artikelklasse	33W

Omschrijving

Uitvoering:

- Rondloop $\leq 3 \mu\text{m}$.
- Axiale lengteverstelling mogelijk (verstelafstand 10 mm).
- Flexibel dankzij gebruik van reduceerhulzen.
- Koelvloeistofdruk maximaal 80 bar.

Toepassing:

Voor boren, ruimen en nafrezen.

Levering:

Inclusief sleutel met dwarsgreep voor binnenzeskantbouten.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308760 – 308806, reduceerhulzen nr. 302135 – 302180.

Technische beschrijving

L ₂	35 mm
Ø D ₂	30 mm
Afkoppellengte A-maat	90 mm
Schroefdraad M	M8×1
Span-Ø D ₁	10 mm
Buiten-Ø D	49,5 mm
Opname	BT 40

Opnamenorm	ISO 7388-2
Opnamenorm	JIS B6339
Vorm	ADB
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 µm
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Hydrohouder

Accessoires

Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 40	308760 40
Spansleutel voor aantrekboutenISO 7388 geschikt voor conusmaat 40	308830 40
Aantrekbout Hurco 45° met 4 mm boring en passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308801 40
Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 40	308795 40
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 40	308765 40
Aantrekbout 60°afgedicht Geschikt voor conus 40	308785 40
Aantrekbout Hurco 45° met passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308802 40
Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 40	308790 40
Spansleutel voor aantrekboutenDIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 40	308820 40
Aantrekbout Hurco 90° met passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308806 40