

Garant**Weldonhouder met koelkanaalboring, HSK-A 63 kort, Span-Ø D1: 25mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	304305 25
GTIN	4045197288967
Artikelklasse	31A

Omschrijving**Uitvoering:**

- Met RFID/Balluff-chip-boring.
- HSK-functievlakken bewerkt.

GARANT: Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!).**Met afsluitbare koelkanaalboringen.****Toepassing:**

voor het opspannen van gereedschap met meeneemvlak aan de zijkant volgens DIN 1835 vorm B en DIN 6535 vorm HB.

Accessoires:

koelvloeistofleiding nr. 309880, dopsleutel nr. 309890.

Opmerking:

HSK 40 en 50, vorm A en E zijn af fabriek leverbaar.

Technische beschrijving

Span-Ø D ₁	25 mm
Afkoppellengte A-maat	110 mm
Reservespanschroef nr. 309900	25
Buiten-Ø D	65 mm
Opname	HSK-A 63 kort
Opnamenorm	DIN 69893

Opnamenorm	DIN 69882-4
Opnamenorm	ISO 12164-1
Vorm	A
Koelkanaalboring	afsluitbaar
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 µm
Verspaningsstrategie	HSC
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Weldonhouder

Accessoires

Sleutel voor HSK-koelvloeistofleiding Voor HSK 25	309890 25
Reservespan Schroef Voor span-Ø D1 25 mm	309900 25
HSK-koelvloeistofleiding Voor HSK 25	309880 25