

Garant**HT-houder met koelkanaalboringen, BT 40 kort, Span-Ø D1: 20mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	303451 20
GTIN	4045197644817
Artikelklasse	31H

Omschrijving**Uitvoering:**

- **Zeer grote totale stijfheid dankzij geoptimaliseerde constructie.**
- **Axiale lengteverstelling, verstelafstand 10 mm.**

Voordeel:

- **Zeer hoge draaimomenten, 550 Nm, uitvoering HT (High Torque), hierdoor proceszekerheid.**
- **Ideale dempingseigenschappen, daardoor een optimaal werkstukoppervlak en hogere standtijd, en de spindel wordt gespaard.**
- **Temperatuurbestendigheid tot 120 °C.**

Toepassing:

Met name in de zware verspaning bij het frezen.

Levering:

Inclusief sleutel met dwarsgreep voor binnenzeskantbouten.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308760 – 308802.

Opmerking:

Let op bij extra lange gereedschappen en TPC-bewerking.

Technische beschrijving

Nuttige lengte L ₁	45,5 mm
Span-Ø D ₁	20 mm

Afkoppellengte A-maat	72,5 mm
Geschikte reduceerhuls	302160; 302155; 302150; 302165
Buiten-Ø D	49 mm
Opname	BT 40 kort
Opnamenorm	JIS B6339
Opnamenorm	ISO 7388-2
Vorm	ADB
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 µm
Verspaningsstrategie	HSC
Verspaningsstrategie	HPC
Koelkanaalboring	ja
Producttype	Hydrohouder

Accessoires

Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 40	308795 40
Aantrekbout Hurco 90° met passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308806 40
Aantrekbout Hurco 45° met 4 mm boring en passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308801 40
Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 40	308790 40
Aantrekbout 60°afgedicht Geschikt voor conus 40	308785 40
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 40	308760 40
Aantrekbout Hurco 45° met passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308802 40
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 40	308765 40
Spansleutel voor aantrekboutenDIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 40	308820 40
	308830 40

Spansleutel voor aantrekbouten ISO 7388 geschikt voor
conusmaat 40
