

**ER-spantang, ER 40, Nominale span-Ø d: 26mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	309040 26
GTIN	4045197151889
Artikelklasse	32Z

Omschrijving**Uitvoering:**

Geheel gehard en geslepen. Gepolijst.

Opmerking:

De **span-Ø-overbrugging** is **steeds tot 1 mm kleiner**, bijv. Ø 10 – 9 mm, **behalve bij Ø 1, 1,5 en 2 (hier slechts 0,5 mm)**.

Technische beschrijving

Nominale span-Ø d	26 mm
Opname	ER 40
Norm	ISO 15488-B
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 10 µm
Type	472 E
Buiten-Ø D	41 mm
Totale lengte L	46 mm
Producttype	Spantang

