



HD-houder middel, slank, vorm ADB, BT 40, Span-Ø D1: 32mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	303455 32
GTIN	
Artikelklasse	33W

Omschrijving

Uitvoering:

- Rondloop $\leq 3 \mu\text{m}$.
- Axiale lengteverstelling mogelijk (verstelafstand 10 mm).
- Flexibel dankzij gebruik van reduceerhulzen.
- Koelvloeistofdruk maximaal 80 bar.

Toepassing:

Voor boren, ruimen en nafrezen.

Levering:

Inclusief sleutel met dwarsgreep voor binnenzeskantbouten.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308760 – 308806, reduceerhulzen nr. 302135 – 302180.

Technische beschrijving

L ₂	48 mm
Ø D ₂	63 mm
Schroefdraad M	M16X1
Span-Ø D ₁	32 mm
Afkoppellengte A-maat	90 mm
Buiten-Ø D	62 mm
Opname	BT 40

Opnamenorm	ISO 7388-2
Opnamenorm	JIS B6339
Vorm	ADB
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 µm
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Hydrohouder

Accessoires

Gesleufde reduceerhulsmet koeling Span-Ø D1 18 mm	302175 18
Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 40	308790 40
Gesleufde reduceerhulsmet koeling Span-Ø D1 20 mm	302175 20
Gesleufde reduceerhulsmet koeling Span-Ø D1 8 mm	302175 8
Aantrekbout Hurco 90° met passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308806 40
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 40	308760 40
Gesleufde reduceerhulsaafgedicht Span-Ø D1 12 mm	302180 12
Gesleufde reduceerhulsmet koeling Span-Ø D1 6 mm	302175 6
Spansleutel voor aantrekboutenDIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 40	308820 40
Gesleufde reduceerhulsaafgedicht Span-Ø D1 20 mm	302180 20
Gesleufde reduceerhulsmet koeling Span-Ø D1 10 mm	302175 10
Gesleufde reduceerhulsaafgedicht Span-Ø D1 6 mm	302180 6
Gesleufde reduceerhulsmet koeling Span-Ø D1 25 mm	302175 25
Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 40	308795 40
Gesleufde reduceerhulsmet koeling Span-Ø D1 16 mm	302175 16
Gesleufde reduceerhulsmet koeling Span-Ø D1 12 mm	302175 12
Gesleufde reduceerhulsaafgedicht Span-Ø D1 25 mm	302180 25

Gesleufde reduceerhulsaafgedicht Span-Ø D1 10 mm	302180 10
Gesleufde reduceerhulsaafgedicht Span-Ø D1 16 mm	302180 16
Aantrekbout 60°afgedicht Geschikt voor conus 40	308785 40
Spansleutel voor aantrekboutenISO 7388 geschikt voor conusmaat 40	308830 40
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 40	308765 40
Gesleufde reduceerhulsmet koeling Span-Ø D1 14 mm	302175 14
Gesleufde reduceerhulsaafgedicht Span-Ø D1 14 mm	302180 14
Aantrekbout Hurco 45° met 4 mm boring en passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308801 40
Gesleufde reduceerhulsaafgedicht Span-Ø D1 18 mm	302180 18
Aantrekbout Hurco 45° met passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308802 40
Gesleufde reduceerhulsaafgedicht Span-Ø D1 8 mm	302180 8