

Garant**Spantanghouder, extra slank, BT 40 A = 120, Spanbereik: 2-6mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	302866 2-6
GTIN	4045197821577
Artikelklasse	31A

Omschrijving**Uitvoering:**

- **Buiten- en binnenconus geslepen.**
- **Schachten speciaal bewerkt.**
- **De spantang wordt via een spanschroef van achteren door de houder gespannen, geen spanmoer nodig!**

Voordeel:

Extreem slanke vorm maakt een bewerking ook bij moeilijk toegankelijke onderdelen mogelijk, bijv. voor de gereedschaps- en matrijzenmakerij.

Toepassing:

Voor het spannen van gereedschap met cilinderschacht volgens DIN 6499.

Levering:

Inclusief spanschroef en sleutel met dwarsgreep.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308806,

AB-spansleutels nr. 308820 – 308835,

GARANT spantangen nr. 309563,

ALBRECHT spantangen nr. 309572 – 309573.

Verspaningsstrategie: HSC

Ø D₁: 9 mm

Ø D₂: 13 mm

Buiten-Ø D: 27 mm

Technische beschrijving

Afkoppellengte A-maat	120 mm
-----------------------	--------

Ø D ₁	9 mm
Spanbereik	2 - 6 mm
Ø D ₂	13 mm
Buiten-Ø D	27 mm
Opname	BT 40 A = 120
Opnamenorm	JIS B6339
Opnamenorm	ISO 7388-2
Vorm	A
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 5 µm
Verspaningsstrategie	HSC
Producttype	Spantanghouder

Accessoires

Aantrekbout Mazak, vorm A Geschikt voor conus 40M	308670 40M
Aantrekbout afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308650 40
Aantrekbout, 18CrNiMo7 Vorm A Geschikt voor conus 40	308605 40
Spansleutel voor aantrekbouten ISO 7388 geschikt voor conusmaat 40	308830 40
Aantrekbout 60° afgedicht Geschikt voor conus 40	308785 40
Aantrekbout 90° afgedicht Geschikt voor conus 40	308795 40
Aantrekbout afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308620 40
Aantrekbout 90° afgedicht Geschikt voor conus 40	308790 40
Aantrekbout afgedicht Geschikt voor conus 40	308635 40
Aantrekbout afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308610 40
Aantrekbout Mori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308625 40
Aantrekbout 45° afgedicht Geschikt voor conus 40	308760 40

Speciale aantreibout zonder binnendraad afgedicht Geschikt voor conus 40	308700 40
Aantreibout Hurco 45° met passing afgedicht Geschikt voor conus 40	308802 40
Aantreibout 45° afgedicht Geschikt voor conus 40	308765 40
Momentopzetstuk voor aantreibouten volgens DIN 69872 geschikt voor conusmaat 40	308810 40
Aantreibout Hurco 90° met passing afgedicht Geschikt voor conus 40	308806 40
Speciale aantreibout zonder binnendraad afgedicht Geschikt voor conus 40	308720 40
Aantreibout Vorm A Geschikt voor conus 40	308600 40
Aantreibout Mori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308630 40
Aantreibout Hurco 45° met boring en passing afgedicht Geschikt voor conus 40	308801 40
Momentopzetstuk voor aantreibouten volgens ISO 7388 geschikt voor conusmaat 40	308812 40
Speciale aantreibout met binnendraad Geschikt voor conus 40	308740 40
Spansleutel voor aantreibouten DIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 40	308820 40
Aantreibout Vorm B Geschikt voor conus 40	308640 40
Aantreibout, 18CrNiMo7 afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308615 40
Aantreibout afgedicht Geschikt voor conus 40	308660 40