



Haakse accuslijper 18V, voor 125 mm schijf-Ø, met accu, met softstart en herstartblokkering, in koffer



Bestelgegevens

Bestelnummer	077140 M18CAG-125
GTIN	4002395263486
Artikelklasse	03L

Omschrijving

Uitvoering:

18 V / 5,0 Ah FUEL™-Milwaukee accu-haakse slijper:

- **Duurzame borstelloze motor, asvergrendeling, snelle verstelling van de beschermkap.**
- **Geïntegreerd FIXTEC-snelwisselsysteem voor het verwisselen van schijven zonder gereedschap.**

Opmerking:

Zie voor bijbehorende reserveaccu's en accessoires nr. 073809 en nr. 073840 e.v.

Technische beschrijving

Artikelomschrijving producent	M18CAG125X-502X
Motortype	borstelloze EC-motor
Accucapaciteit	5 Ah
Gewicht	2,5 kg
Maximaal toerental	8500 min ⁻¹
Accuspanning	18 V
Zachte aanloop	ja
Maximale vibratie volgens EN	3,4 m/s ²

Dodemansschakeling	nee
Kickbackstop	nee
Herstartblokkering	ja
Maximale doorslijpdiepte	33 mm
Snelspanmoer	ja
Maximale schijf-Ø	125 mm
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning	Milwaukee type B 18 V
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning	Milwaukee type HB 18 V
Overbelastingsbeveiliging	ja
Accutype	Lithium-ion
Aantal inbegrepen accu's	2
Verpakking	Systeemkoffer (HD=Heavy Duty)
Energievoorziening	Accuvoeding
Serie	FUEL
Producttype	Haakse slijper

Geschikte producten

<https://www.hoffmann-group.com/NL/nl/hom/p/077140-M18CAG-125>