

Garant**Meskopopname met trillingsdemping, BT 40 A = 200, Doorn-Ø d1: 16mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	303050 16
GTIN	4045197821621
Artikelklasse	31A

Omschrijving**Uitvoering:**

- **Cilindrische vorm.**
- **Conusschacht, opnamedoorn en contactvlakken aan de kraag geslepen.**
- **Met RFID/Balluffchip-boring.**
- **Vergroot kraagoplegvlak.**
- **Uitvoering met trillingsdemping, opname met kern met trillingsdemping.**

Voordeel:

Vibratieneiging is duidelijk minder! Aanzienlijke verhoging van de voeding!

Levering:

Inclusief freesaantrekbout en meeneemstuk.

Accessoires:

Speciale sleutel nr. 309840.

Opmerking:

Andere maten op aanvraag.

Technische beschrijving

Doorn-Ø d ₁	16 mm
Afkoppellengte A-maat	200 mm
Buiten-Ø D	38 mm
Freesdoornlengte L ₄	17 mm
Opname	BT 40 A = 200
Norm	DIN 6357
Opnamenorm	JIS B6339

Opnamenorm	JIS B6339
Opnamenorm	DIN 69893
Vorm	A
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 6,3 bij 8000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 6 µm
Verspaningsstrategie	HPC
Trilling	gedempt
Producttype	Meskopopname

Accessoires

Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 40	308795 40
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 40	308765 40
Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 40	308790 40
Aantrekbout Hurco 90° met passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308806 40
Speciale sleutel Voor doorn-Ø 16 mm	309840 16
Aantrekbout Hurco 45° met passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308802 40
Aantrekbout Hurco 45° met 4 mm boring en passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308801 40
Aantrekbout 60°afgedicht Geschikt voor conus 40	308785 40
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 40	308760 40