

**Garant****Meskopopname met trillingsdemping, BT 50 A = 200, Doorn-Ø d1: 22mm****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 303054 22     |
| GTIN          | 4045197821683 |
| Artikelklasse | 31A           |

**Omschrijving****Uitvoering:**

- **Cilindrische vorm.**
- **Conusschacht, opnamedoorn en contactvlakken aan de kraag geslepen.**
- **Met RFID/Balluffchip-boring.**
- **Vergroot kraagoplegvlak.**
- **Uitvoering met trillingsdemping, opname met kern met trillingsdemping.**

**Voordeel:**

Vibratieneiging is duidelijk minder! Aanzienlijke verhoging van de voeding!

**Levering:**

Inclusief freesaantrekbout en meeneemstuk.

**Accessoires:**

Speciale sleutel nr. 309840.

**Opmerking:**

Andere maten op aanvraag.

**Technische beschrijving**

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Freesdoornlengte L <sub>4</sub> | 19 mm         |
| Afkoppellengte A-maat           | 200 mm        |
| Buiten-Ø D                      | 48 mm         |
| Doorn-Ø d <sub>1</sub>          | 22 mm         |
| Opname                          | BT 50 A = 200 |
| Norm                            | DIN 6357      |
| Opnamenorm                      | DIN 69882-3   |

|                                    |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Opnamenorm                         | JIS B6339                        |
| Opnamenorm                         | JIS B6339                        |
| Vorm                               | A                                |
| Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 6,3 bij 8000 min <sup>-1</sup> |
| Rondloopnauwkeurigheid             | ≤ 6 µm                           |
| Verspaningsstrategie               | HPC                              |
| Trilling                           | gedempt                          |
| Producttype                        | Meskopopname                     |

---

## Accessoires

|   |           |
|---|-----------|
| Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 50 | 308795 50 |
| Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 50 | 308790 50 |
| Aantrekbout 60°afgedicht Geschikt voor conus 50 | 308785 50 |
| Speciale sleutel Voor doorn-Ø 22 mm             | 309840 22 |
| Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 50 | 308760 50 |
| Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 50 | 308765 50 |