

Garant

Meskopopname met trillingsdemping, conisch, HSK-A 100 A = 200, Doorn-Ø d1: 16 mm


Bestelgegevens

Bestelnummer	306710 16
GTIN	4045197821829
Artikelklasse	31A

Omschrijving
Uitvoering:

- **Conische schacht, verstelbare tap en contactvlakken aan de kraag geslepen.**
- **Met Balluff-chip-boring.**
- **Vergroot kraagoplegvlak.**

Uitvoering met trillingsdemping, opname met kern met trillingsdemping.

Voordeel:

vibratieneiging is duidelijk minder! Aanzienlijke verhoging van de voeding!

Levering:

inclusief freesaantrekbout en meeneemstuk.

Accessoires:

Speciale sleutel nr. 309840, koelvloeistofleiding nr. 309880.

Opmerking:

Andere maten op aanvraag.

Buiten-Ø D: 80 mm

Ø D₂: 38 mm

Freesdoornlengte L₄: 17 mm

Technische beschrijving

Buiten-Ø D	80 mm
Freesdoornlengte L ₄	17 mm
Doorn-Ø d ₁	16 mm

Ø D ₂	38 mm
Opname	HSK-A 100 A = 200
Norm	DIN 6357
Opnamenorm	ISO 12164-1
Opnamenorm	DIN 69882-3
Opnamenorm	DIN 69893
Vorm	A
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 6,3 bij 8000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 6 µm
Verspaningsstrategie	HPC
Trilling	gedempt
Producttype	Meskopopname

Accessoires

Speciale sleutel Voor doorn-Ø 16 mm	309840 16
-------------------------------------	-----------