



## Drieklaw staal korte conusopname, DIN 702-3, Buiten-Ø A / conus: 315/6 mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	310700 315/6
GTIN	4019208026848
Artikelklasse	36R

### Omschrijving

#### Uitvoering:

- Met de hand bediende klauwplaat met spiraalring, centrisch spannend.
- Lichaam van gietijzer of staal.
- Vlakke spiraalring matrijsgesmeed, gebalanceerd en gehard.
- Flanken van de spiraal en draadflanken van de bekken zijn geslepen.
- Hoge rondlooptrouwkeurigheid.

#### Toepassing:

De klauwplaat wordt altijd zonder tussenflens direct op de spindelkop opgenomen. voor spindelkoppen DIN 55027 met **tapeinden en borgmoeren**.

#### Norm:

**DIN 702-3.**

#### Levering:

1 set = 3 geharde boorbekken, naar buiten getrappt en 1 set = 3 geharde draaibekken, naar binnen getrappt.

1 spansleutel en al naar gelang klauwplaat bijbehorende bevestigingsschroeven of -bouten.

#### Accessoires:

**Reserve- en extra bekken** zie nr. 314000 – 315200. **Spaanbescherming** zie nr. 312800.

#### Opmerking:

spiestang-drieklauw zie nr. 313110 – 313140.

DIN 702-3 voldoet aan de oude norm DIN 55029.

Kleurcode voor accessoires: Röhmspiraalklauwplaat en bekken

Doorlaat E: 103 mm

Hoogte zonder bekken  $H_1$ : 96 mm

Hoogte met bekken  $H_2$ : 142 mm

Aantal tapeinden: 4

Grootte van de tapeinden: M12

Sleutelvierkant K: 14 mm

## Technische beschrijving

Gewicht	50 kg
Conusgrootte	6
Grootte van de tapeinden	M12
Hoogte zonder bekken $H_1$	96 mm
Maximaal toerental	2300 min <sup>-1</sup>
Sleutelvierkant K	14 mm
Hoogte met bekken $H_2$	142 mm
Doorlaat E	103 mm
Buiten-Ø A	315 mm
Aantal tapeinden	4
Norm	DIN 702-3
Kleurcode voor accessoires	Röhmspiraalklauwplaat en bekken
Producttype	Vlakke-spiraalhouder

## Accessoires

Basisbekken, set 3-delig, gehard Voor klauwplaattype 315 mm	314020 315
Boorbekken, set 3-delig, hard Voor klauwplaattype 315	315000 315
Blokbekken, set 3-delig, zacht Voor klauwplaattype 315 mm	314600 315

Draaibekken, set 3-delig, hard Voor klauwplaattype 315	315200 315
Opzetbekken, set 3-delig, zacht Voor klauwplaattype 315 mm	314420 315
Blokbekken, set 3-delig, zacht Voor klauwplaattype 315 mm	314620 315
Basisbekken, set 3-delig, gehard Voor klauwplaattype 315 mm	314000 315
Opzetbekken, set 3-delig, zacht Voor klauwplaattype 315 mm	314400 315