

Garant**Drieklauw staal korte conusopname, DIN 702-2, Buiten-Ø A / conus: 250/6mm**

Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 310670 250/6 |
| GTIN | 4045197152138 |
| Artikelklasse | 31R |

Omschrijving

Uitvoering:

- Met de hand bediende klauwplaat met spiraalring, centrisch spannend.
- Behuizing van staal met laag gewicht en lage massatraagheid.
- Vlakke spiraalring gesmeed, uitgebalanceerd en gehard.
- Flanken van de spiraal en draadflanken van de bekken zijn geslepen.
- Hoge rondloopnauwkeurigheid.

Toepassing:

De klauwplaat wordt altijd zonder tussenflens direct op de spindelkop opgenomen.

Voor spindelkoppen DIN 55029 met **Camlock-tapeinden**.

Norm:

DIN 702-2.

Levering:

1 Spansleutel en al naar gelang klauwplaat bijbehorende bevestigingsschroeven of -bouten.

1 set omkeerbekken **met vertanding**.

Accessoires:

Reserve- en extra bekken zie nr. 314000 – 315200. **Spaanbescherming** zie nr. 312800.

Opmerking:

Spiestang-drieklauw zie nr. 313120 – 313140.

DIN 702-2 voldoet aan de oude norm DIN 55027.

Kleurcode voor accessoires: Röhmspiraalklauwplaat en bekken

Doorlaat E: 76 mm

Hoogte zonder bekken H₁: 83 mm

Hoogte met bekken H₂: 124 mm

Aantal tapeinden: 6

Grootte van de tapeinden: 5/8-18

Sleutelvierkant K: 12 mm

Technische beschrijving

| | |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Buiten-Ø A | 250 mm |
| Conusgrootte | 6 |
| Grootte van de tapeinden | 5/8-18 |
| Gewicht | 28,5 kg |
| Hoogte zonder bekken H ₁ | 83 mm |
| Sleutelvierkant K | 12 mm |
| Aantal tapeinden | 6 |
| Maximaal toerental | 2700 min ⁻¹ |
| Doorlaat E | 76 mm |
| Hoogte met bekken H ₂ | 124 mm |
| Norm | DIN 702-2 |
| Kleurcode voor accessoires | Röhmspiraalklauwplaat en bekken |
| Producttype | Vlakke-spiraalhouder |

Accessoires

| | |
|--|------------|
| Basisbekken, set 3-delig, gehard Voor klauwplaatype 250 mm | 314020 250 |
| Blokbekken, set 3-delig, zacht Voor klauwplaatype 250 mm | 314600 250 |
| Opzetbekken, set 3-delig, zacht Voor klauwplaatype 250 mm | 314420 250 |
| | 314400 250 |

Opzetbekken, set 3-delig, zacht Voor klauwplaatype 250 mm

Werkstukaanslag Hoogte h 15 mm

313033 15

Draaibekken, set 3-delig, hard Voor klauwplaatype 250

315200 250

Werkstukaanslag, basismodule Hoogte h 15 mm

313036 15

Basisbekken, set 3-delig, gehard Voor klauwplaatype 250 mm

314000 250

Blokbekken, set 3-delig, zacht Voor klauwplaatype 250 mm

314620 250

Boorbekken, set 3-delig, hard Voor klauwplaatype 250

315000 250